

**Garant****Pistolet wydmuchowy AIR, Typ: AIR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080123 AIR
GTIN	4062406270643
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze o niezwykle ergonomicznym kształcie, odpornej na zarysowania powierzchni oraz odporności na działanie rozpuszczalników, przeznaczony do zastosowań uniwersalnych. Łatwa eksploatacja **dysz wymiennych**. Obrotowa głowica z szybkim zamknięciem zostaje odblokowana, chwyt w różnych położeniach. Pistolet wydmuchowy z wymienną stalową dyszą wydmuchową 100 mm.

**w dostawie::**

Pistolet wydmuchowy ze złączką rozm. 1/4 cala, wymienna rura rozpylacza 100 mm.

**wskazówka:**

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 080260 wielk. H1 i nr 955750.  
Pojedyncze dysze patrz nr 080126.

**Opis techniczny**

maks. ciśnienie robocze	15 bar
wydajność przepływu przy 6 bar	330 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet

**Akcesoria**

Uchwyt do pistoletu pneumatycznego Easyfix Typ 1

955750 1