



Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core, Typ: P6R-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złocone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny.

Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

- **Funkcja ściemniania.**
- **Wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą dzięki stopniowi ochrony IP68.**
- **Wygodne ładowanie akumulatora za pomocą systemu Magnetic Charge.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Zestaw zawiera stację ładowania i kabel USB do ładowania.

stopień ochrony IP: IP 68

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 600 lm

strumień światła, stopień 2: 240 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 2 h

czas świecenia na stopniu 2: 6 h

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	3,7 V
-----------------------	-------

oznaczenie producenta	P6R-CORE
Ø główki	35 mm
pojemność akumulatora	2,5 Ah
strefa wg ATEX	brak
Strumień światła	600 lm
stopień ochrony IP	IP 68
długość całkowita	151 mm
strumień światła, stopień 2	240 lm
masa	170 g
czas świecenia	2 h
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Smart Light Technology (SLT)	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia na stopniu 2	6 h
Źródło światła	Moduł LED
Advanced Focus System (AFS)	tak
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strumień światła, stopień 3	15 lm
czas świecenia na stopniu 3	95 h
Rodzaj produktu	Latarka