



Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA), drobne, Ø główki×szerokość główki: 60X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Idealna do obróbki stali szlachetnych.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
szerokość główki	30 mm
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹

zalecana prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
Ø główki	60 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobne
Atrybut nazwy produktu	drobne
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,