

**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA), drobne, Ø główki×szerokość główki: 80X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554908 80X50
GTIN	4062406272388
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Idealna do obróbki stali szlachetnych.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
szerokość główki	50 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobne
Atrybut nazwy produktu	drobne
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,