

Garant GRIDLINE

Konstrukcja przejezdna do stołów warsztatowych Ready-to-go, Typ: 1800**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927271 1800
GTIN	4062406272425
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Podstawa z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi, Ø 100mm, z niepozostawiającym śladów gumowym bieżnikiem, kolor szary. Maksymalne obciążenie konstrukcji przejezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Uchwyt z 2-komponentową powłoką Haptoprene® do podnoszenia/opuszczania przyrządu.

Pasuje do :

Nr 927241 rozm. 1800/3.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo, bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Podwozie nie nadaje się do doposażenia. Stoły warsztatowe z podwoziem wymagają koniecznie szuflad z indywidualną blokadą wysuwu szuflady uruchamianej jedną ręką. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

wysokość: 200 mm

szerokość: 1800 mm

głębokość: 700 mm

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej: 400 kg

Opis techniczny

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
wysokość	200 mm
szerokość	1800 mm

głębokość	700 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do stołów warsztatowych