

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G z drzwiami z lewymi zawiasami i szufladami, 12×20G,
Wysokość/liczba szuflad: 900/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927307 900/2
GTIN	4062406272449
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75

Wysokość drzwiczek mm: 625

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 900 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm
 wysokość użytkowa: 800 mm
 szerokość użytkowa: 350 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

Opis techniczny

wysokość	900 mm
szerokość	400 mm
głębokość	650 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
wysokość użytkowa	800 mm
szerokość użytkowa	350 mm
Liczba szuflad	2
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	43,7 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12

914226 KO12