

**Ściernice wachlarzowe, (A), Ziarno 150, Ø główki x szerokość główki:
20X30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Klasa artykułu	56L

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Mocowane wtykowo lamele klejone od przodu.

Zastosowanie:

Usuwanie zadziorów w otworach, otworach poprzecznych i wewnętrznych powierzchniach rur. Listki ściernicy dopasowują się do średnicy obrabianego detalu. Zastosowanie promieniowe.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
długość całkowita	100 mm
Materiały ściernie	Korund (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 150
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	--------------------	----------------------	----------------

Al / Mg	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo
Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się
suchy	nadaje się