



Ściernice wachlarzowe, (A), Ziarno 150, Ø główki x szerokość główki: 15X30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	555035 15X30
GTIN	4027497608850
Klasa artykułu	56L

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Mocowane wtykowo lamele klejone od przodu.

Zastosowanie:

Usuwanie zadziorów w otworach, otworach poprzecznych i wewnętrznych powierzchniach rur. Listki ściernicy dopasowują się do średnicy obrabianego detalu. Zastosowanie promieniowe.

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
długość całkowita	100 mm
Materiały ścierne	Korund (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 150
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo
Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się
suchy	nadaje się