



## Latarki kieszonkowe diodowe (LED), Typ: P4R



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Klasa artykułu	04B

### Opis

#### Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złocone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła. Kompaktowe latarki w formacie długopisu lub zawieszki do kluczy.

· **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem bateryjnym lub akumulatorowym.**

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Zestaw zawiera stację ładowania i kabel USB do ładowania.

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	P4R
Napięcie akumulatorów	1,2 V
rodzaj akumulatora	niklowo-wodorkowe
Strumień światła	120 lm
masa	60 g
pojemność akumulatora	0,9 Ah
długość całkowita	146 mm

czas świecenia na stopniu 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	tak
Źródło światła	Moduł LED
czas świecenia	4 h
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Ø główki	15 mm
strumień światła, stopień 2	10 lm
stopień ochrony IP	IP 54
strefa wg ATEX	brak
Smart Light Technology (SLT)	nie
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Latarka

## Akcesoria

Zestaw akumulatorów NiMH, do ponownego naładowania wstępnie naładowanych wielkość międzynarodowa LR3

081575 LR3

Zestaw akumulatorów NiMH, do ponownego naładowania wielkość międzynarodowa LR3

081570 LR3