



Ściernice wachlarzowe, (A), Ziarno 150, Ø główki x szerokość główki: 15X10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	555035 15X10
GTIN	4027497608836
Klasa artykułu	56L

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Mocowane wtykowo lamele klejone od przodu.

Zastosowanie:

Usuwanie zadziorów w otworach, otworach poprzecznych i wewnętrznych powierzchniach rur. Listki ściernicy dopasowują się do średnicy obrabianego detalu. Zastosowanie promieniowe.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

długość całkowita: 100 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
długość całkowita	100 mm
Materiały ściernie	Korund (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 150
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

