

**Ściernice wachlarzowe, (A), Ziarno 150, Ø główki x szerokość główki:  
20X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555035 20X10
GTIN	4027497608874
Klasa artykułu	56L

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Mocowane wtykowo lamele klejone od przodu.

**Zastosowanie:**

Usuwanie zadziorów w otworach, otworach poprzecznych i wewnętrznych powierzchniach rur. Listki ściernicy dopasowują się do średnicy obrabianego detalu. Zastosowanie promieniowe.

**Opis techniczny**

Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>
długość całkowita	100 mm
Materiały ścierne	Korund (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 150
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
--	--------------------	----------------------	----------------

Al / Mg	nadaje się
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo
Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się
suchy	nadaje się