



Pneumatyczno-hydrauliczne przyrządy do nitów zrywanych , Typ: RAC211



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770513 RAC211
------------------	---------------

GTIN	8033371217304
------	---------------

Klasa artykułu	72E
----------------	-----

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 6-7 barów. Zdejmowany pojemnik na trzpienie. Wydajna i niezawodna nitownica do nitów jednostronnie zamykanych. Szybkie i bezpieczne osadzanie nitów dzięki silnemu systemowi chwytnych szczęk (nie ślizga się na trzpieniu nita). Regulowane odsysanie w celu odprowadzania zerwanych trzpieni nitów do pojemnika.

w dostawie::

Nasadki (do stali węglowej, stali stopowej, aluminium, miedzi): 2,4; 2,4-3,4 i 4 mm.

Nasadka (do aluminium): 4,8 mm.

1 buteleczka oleju hydraulicznego 50 ml.

skok przyrządu: 16 mm

siła osadzania przy 6 bar: 6600 N

zużycie powietrza na nit: 3,4 l

przyłącze do węża: 8 mm

maksymalna Ø trzpienia: 2,5 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 4 mm

Opis techniczny

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	4 mm
---	------

do nitów zrywanych aluminiowych do	4,8 mm
masa	1,4 kg
zużycie powietrza na nit	3,4 l
skok przyrządu	16 mm
maksymalna Ø trzpienia	2,5 mm
przyłącze do węża	8 mm
siła osadzania przy 6 bar	6600 N
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych