



Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Work, Typ: P7R-WORK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złączone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny.

Seria Ledlenser Work, prawie niezniszczalne lampy do trudnych zastosowań w sektorze komercyjnym.

- **Gumowe osłony na głowicy lampy i zaślepce chronią przed uderzeniami i uszkodzeniami.**
- **Dodatkowa szybka przednia chroni soczewkę przed zarysowaniami.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Zestaw zawiera stację ładowania i kabel USB do ładowania.

stopień ochrony IP: IP 68

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 900 lm

strumień światła, stopień 2: 390 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 2 h

czas świecenia na stopniu 2: 3,25 h

Opis techniczny

Strumień światła	900 lm
------------------	--------

długość całkowita	170 mm
strumień światła, stopień 2	390 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Napięcie akumulatorów	3,7 V
strefa wg ATEX	brak
czas świecenia na stopniu 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Smart Light Technology (SLT)	tak
czas świecenia	2 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Źródło światła	Moduł LED
oznaczenie producenta	P7R-WORK
pojemność akumulatora	4,8 Ah
masa	219 g
stopień ochrony IP	IP 68
Ø główki	45 mm
czas świecenia na stopniu 3	60 h
strumień światła, stopień 3	15 lm
Rodzaj produktu	Latarka