

**Grzechotka przełączalna, 1/4 cala, Typ: 1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Klasa artykułu	630

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość całkowita	115 mm
liczba zębów	20
kąt roboczy	18 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
z głowicą przegubową	nie
z główką obrotową	nie
z wypychaczem	nie
z funkcją młotka	nie

z QuickRelease	nie
głowica grzechotki oddzielana od uchwytu	nie
pokrętło	nie
otwór mocujący na końcu uchwytu	nie
Rodzaj produktu	Zapadka
USP1	przełączalna
USP2	Z zabezpieczeniem kulowym, kąt roboczy 18°, długość 115 mm, główka polerowana