

Garant GRIDLINE

Wózek montażowy do szuflad, 20×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/0**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 20 × 20G.

Wózek montażowy 24 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 930534 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość bloku szuflad	700 mm

Nośność maksymalna	600 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
z podwyższoną krawędzią	tak
szerokość	600 mm
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa bloku szuflad	600 mm
głębokość	600 mm
Liczba szuflad	0
wysokość	885 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
wysokość użytkowa	600 mm
Ø koła	125 mm
ComfortClose	nie
masa	48 kg
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Obudowa otwarta na górze	nie
wysokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

Aksesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Uchwyt do pchania Typ 1	958490 1
Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź Wymiar w G 24X24	951972 24X24