

Garant GRIDLINE

Wózek montażowy do szuflad, 36×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/0**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 36 × 24G.

Wózek montażowy 40 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931354 lub nr 931356 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Opis techniczny

wysokość	885 mm
głębokość	700 mm
ComfortClose	nie
Liczba szuflad	0

wysokość bloku szuflad	700 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
masa	76 kg
liczba drzwi	0
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość użytkowa bloku szuflad	600 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość użytkowa	600 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Liczba szufladopótek	0
Obudowa otwarta na górze	nie
wysokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

Akcesoria

Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona
krawędź Wymiar w G 40X28

951972 40X28