

 GRIDLINE**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad:  
985/4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931145 985/4  |
| GTIN             | 4062406352646 |
| Klasa artykułu   | 9GK           |

**Opis****Wykonanie:****Komplet z szufladami 26 × 24G.**

Wózek montażowy 30 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24  
 wysokość: 985 mm  
 szerokość: 750 mm  
 głębokość: 700 mm  
 wysokość użytkowa: 700 mm  
 wysokość bloku szuflad: 800 mm  
 szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

## Opis techniczny

|   |                     |
|---|---------------------|
| Nośność maksymalna  | 600 kg              |
| z podwyższoną krawędzią                                   | tak                 |
| głębokość użytkowa szuflad w G                            | 24                  |
| wysokość bloku szuflad                                    | 800 mm              |
| Blokada wysuwu jednej szuflady                            | obsługa jednoręczna |
| masa  | 115 kg              |
| ComfortClose  | nie                 |
| szerokość użytkowa szuflad w G                            | 26                  |
| Nośność szuflad/szufladopółek                             | 75 kg               |
| głębokość   | 700 mm              |
| szerokość   | 750 mm              |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów                  | tak                 |
| głębokość użytkowa szuflad                                | 600 mm              |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)                    | 100 %               |
| wysokość  | 985 mm              |
| wysokość użytkowa   | 700 mm              |
| Liczba szuflad  | 4                   |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G                         | 26×24               |
| szerokość użytkowa szuflad                                | 650 mm              |
| Ø koła  | 125 mm              |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak                 |
| Grubość materiału   | 1,2 mm              |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu   |
| Regulacja wysokości co      | 25 mm  |
| Zamek patentowy             | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu      | 26x24G   |
| Rodzaj produktu             | Przejezdna szafa narzędziowa                                   |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Mata do szuflad Wymiar w G 26X24                                      | 951830 26X24 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X24     | 951885 26X24 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24                     | 951910 26X24 |
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7                         | 952048 7     |
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8                         | 952083 8     |
| Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7                   | 952263 7     |
| Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11        | 952365 11    |
| Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19                  | 952452 19    |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11               | 952523 11    |
| Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11             | 952525 11    |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12               | 952535 12    |
| Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9                            | 952625 9     |
| Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12                           | 952752 12    |
| Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9     | 953035 9     |
| Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9                             | 953115 9     |
| Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9 | 953120 9     |

|   |           |
|---|-----------|
| Zestawy wkręteków liczba narzędzi 11  | 953201 11 |
| Zestawy wkręteków liczba narzędzi 31  | 953201 31 |
| Zestaw wkręteków z uchwytem poprzecznym do wkręteków Torx® liczba narzędzi 15                                   | 953285 15 |
| Zestawy wkręteków liczba narzędzi 10  | 953370 10 |
| Zestawy wkręteków liczba narzędzi 9   | 953372 9  |
| Zestawy wkręteków liczba narzędzi 17  | 953551 17 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32  | 953857 32 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41  | 953860 41 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5  | 954231 5  |
| Zestaw wkręteków, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9  | 954495 9  |
| Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12  | 954585 12 |
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3  | 954672 3  |
| Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9   | 954986 9  |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8   | 954987 8  |
| Wkłady do segregatorów wiszących do Szerokość szuflad 20G – 56G pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24 | 951826 24 |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji wciągania Nośność szuflady 75 kg                                     | 950180 75 |