

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad:
685/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:****Komplet z szufladami 26 × 24G.**

Wózek montażowy 30 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady pełnym wysuwem, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

liczba kółek stałych bez hamulca	2
----------------------------------	---

masa	89 kg
Liczba szuflad	3
ComfortClose	nie
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
głębokość	700 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość	685 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość użytkowa	400 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	400 mm
szerokość	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
liczba drzwi	0
Ø koła	125 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość bloku szuflad	500 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
z podwyższoną krawędzią	tak
wersja	mobilne
wersja	z szufladami
wysokość użytkowa szuflad	400 mm
Obudowa otwarta na górze	nie
Liczba szufladopótek	0

Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

Akcesoria

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931166 200
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931166 100
Wózek montażowy do szuflad wys. w mm / liczba szuflad 685/0	931147 685/0
Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź Wymiar w G 30X28	951972 30X28