

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy do szuflad, 20×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 20 × 24G.

Wózek montażowy 24 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931046 lub nr 931048 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa bloku szuflad	600 mm
z podwyższoną krawędzią	tak

liczba kółek stałych bez hamulca	2
Liczba szuflad	0
wysokość użytkowa	600 mm
głębokość	700 mm
ComfortClose	nie
wysokość bloku szuflad	700 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość	885 mm
liczba drzwi	0
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
masa	54 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	600 mm
Ø koła	125 mm
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Obudowa otwarta na górze	nie
Liczba szufladopótek	0
wysokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

---

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21

914227 HU21

Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona  
krawędź Wymiar w G 24X28

951972 24X28