

Garant GRIDLINE

Wózek montażowy do szuflad, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 985/0**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 26 × 24G.

Wózek montażowy 30 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931166 lub nr 931168 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Opis techniczny

głębokość	700 mm
liczba drzwi	0

ComfortClose	nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość	750 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	700 mm
Ø koła	125 mm
masa	65 kg
Nośność maksymalna	600 kg
z podwyższoną krawędzią	tak
wysokość	985 mm
Liczba szuflad	0
wysokość użytkowa bloku szuflad	700 mm
wysokość bloku szuflad	800 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Liczba szufladopótek	0
Obudowa otwarta na górze	nie
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

Akcesoria

Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona
krawędź Wymiar w G 30X28

951972 30X28