

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 36×24G, wys. w mm / liczba szuflad:
885/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:****Komplet z szufladami 36 × 24G.**

Wózek montażowy 40 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady pełnym wysuwem, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
z podwyższoną krawędzią	tak
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość	1000 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość użytkowa bloku szuflad	600 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
masa	153 kg
głębokość	700 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Nośność maksymalna	600 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Ø koła	125 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
wysokość użytkowa	600 mm
liczba drzwi	0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szuflad	5
wysokość	885 mm
wysokość bloku szuflad	700 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
wersja	mobilne
wersja	z szufladami
wysokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szufladopótek	0

Obudowa otwarta na górze	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931354 150
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931354 200
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931354 100
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931354 75
Wózek montażowy do szuflad wys. w mm / liczba szuflad 885/0	931327 885/0
Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź Wymiar w G 40X28	951972 40X28