

Garant GRIDLINE

Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 36×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Komplet z szufladami 36 × 24G.

Wózek montażowy 40 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×24
 wysokość: 885 mm
 szerokość: 1000 mm
 głębokość: 700 mm
 wysokość użytkowa: 600 mm
 wysokość bloku szuflad: 700 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

Opis techniczny

Liczba szuflad	7
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność maksymalna	600 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
ComfortClose	nie
wysokość	885 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość użytkowa	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
Ø koła	125 mm
szerokość	1000 mm
masa	176 kg
głębokość	700 mm
wysokość bloku szuflad	700 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Grubość materiału	1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x24G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa

Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950550 75/1
Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950560 50/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950570 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950570 75/1
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931354 100
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931354 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Mata do szuflad Wymiar w G 36X24	951830 36X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X24	951885 36X24
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X24	951910 36X24
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952048 7
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8	952083 8
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7	952263 7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11	952365 11

Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19	952452 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11	952523 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952525 11
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12	952535 12
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952625 9
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12	952752 12
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953035 9
Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9	953115 9
Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953120 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953201 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31	953201 31
Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętów Torx® liczba narzędzi 15	953285 15
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953370 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953372 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17	953551 17
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953857 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41	953860 41
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954231 5
Zestaw wkrętek, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9	954495 9
Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12	954585 12
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954672 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9	954986 9
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954987 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75