

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 2,25xD, prawe, Ø DC: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268408 12
GTIN	4062406272951
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

wskazówka:

- Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.
- Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).
- Podczas wiercenia powyżej Ø znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.
- Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Długość użyteczna L ₁	27 mm
dł. całkowita L1	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Ø nomin. D	12 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	ZCMX 06..

Długość wysięgu L _A	35 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 41	269028 41
-----------------------	-----------