



Szlifierka prosta, kątowna Akumulator, Typ: M12FDGA422



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka prosta FUEL™ **kątowna** o kompaktowej konstrukcji (długość całkowita 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-stopniowa regulacja prędkości i czuły regulator prędkości zapewniający dobrą kontrolę.

w dostawie::

Pakiety akumulatorów 1× 2,0 / 1× 4,0 Ah, ładowarka C12 C, po 1× tulejce zaciskowej 6 mm i 8 mm, torba narzędziowa.

wskazówka:

Pasujące ściernice (CER) zob. od nr 554012, tarcze do czyszczenia i oczyszczania zgrubnego zob. nr 554050; 554051; 554054 i 554055.

Opis techniczny

masa	0,8 kg
pojemność akumulatora	2 Ah
pojemność akumulatora	4 Ah
zakres prędkości obrotowej	0 - 24500 min ⁻¹

Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Napięcie akumulatorów	12 V
Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych	6 - 8 mm
oznaczenie producenta	M12FDGA-422B
maks. \varnothing tarczy	50 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12
Tarcze do czyszczenia (A) Wykonane z włókniny FINE	554055 FINE
Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 180	554042 180
Tarcze do czyszczenia zgrubnego (SiC) Wykonane z włókniny CRS	554051 CRS
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Trzpieniowe szczotki drucianedrut miedziany 0,20 mm \varnothing szczotki D1 \times szerokość drutu L1 30X6 mm	574350 30X6
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Tarcze do czyszczenia (A) Wykonane z włókniny MED	554055 MED
Tarcze do czyszczenia zgrubnego (SiC) Wykonane z włókniny CRS	554050 CRS
Tarcze do czyszczenia (A) Wykonane z włókniny FINE	554054 FINE
Trzpieniowe szczotki drucianedrut stalowy, 0,30 mm \varnothing szczotki D1 \times szerokość drutu L1 30X6 mm	574000 30X6

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm półtwardy średnica zewnętrzna 50 mm	554093 50
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora MB12	073829 MB12
Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 280	554042 280
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12	073815 MB12
Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 100	554042 100
Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm półtwardy średnica zewnętrzna 75 mm	554093 75
Tarcze do oczyszczania (A) Wykonane z włókniny MED	554054 MED