



## Szlifierki proste Akumulator, Typ: M12FDGS422



### Dane zamówienia

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 077258 M12FDGS422 |
| GTIN             | 4058546290641     |
| Klasa artykułu   | 03L               |

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka prosta FUEL™ (długość całkowita 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-stopniowa regulacja prędkości.

#### w dostawie::

Pakiety akumulatorów 1× 2,0 / 1× 4,0 Ah, ładowarka C12 C, po 1× tulejce zaciskowej 6 mm i 8 mm, torba narzędziowa.

#### wskazówka:

Pasujące ściernice (CER) zob. od nr 554012, tarcze do czyszczenia i oczyszczania zgrubnego zob. nr 554050; 554051; 554054 i 554055.

### Opis techniczny

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| oznaczenie producenta  | M12FDGS-422B                |
| Liczba dołączonych akumulatorów                                | 2                           |
| masa   | 1 kg                        |
| Maksymalna Ø tulejek zaciskowych                               | 6 - 8 mm                    |
| pojemność akumulatora  | 2 Ah                        |
| pojemność akumulatora  | 4 Ah                        |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V        |
| rodzaj akumulatora   | litowo-jonowy               |
| zakres prędkości obrotowej                                     | 0 - 21000 min <sup>-1</sup> |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napięcie akumulatorów | 12 V                    |
| maks. Ø tarczy        | 50 mm                   |
| zasilanie energią     | Zasilanie z akumulatora |
| Rodzaj produktu       | Szlifierki proste       |

## Akcesoria

|   |             |
|---|-------------|
| Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 100                           | 554043 100  |
| Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 100                           | 554042 100  |
| Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 280                           | 554043 280  |
| Tarcze do oczyszczania (A) Wykonane z włókniny MED  | 554054 MED  |
| System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12                             | 073814 MB12 |
| System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12                                  | 073815 MB12 |
| Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm półtwardy średnica zewnętrzna 50 mm                    | 554093 50   |
| Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 180                           | 554043 180  |
| Tarcze do oczyszczania (A) Wykonane z włókniny FINE   | 554055 FINE |
| Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1 30X6 mm | 574350 30X6 |
| Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) Wykonane z włókniny CRS                                  | 554051 CRS  |
| Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 280                           | 554042 280  |
| Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) Wykonane z włókniny CRS                                  | 554050 CRS  |
| System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora MB12                                | 073829 MB12 |

|  |                |
|--|----------------|
| Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 180                          | 554042 180     |
| Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4  | 073839 M12NRG4 |
| Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm półtwardy średnica zewnętrzna 75 mm                   | 554093 75      |
| Tarcze do czyszczenia (A) Wykonane z włókniny FINE   | 554054 FINE    |
| Tarcze do czyszczenia (A) Wykonane z włókniny MED  | 554055 MED     |
| Ładowarki akumulatorów Typ M1218C  | 073840 M1218C  |
| Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC   | 073840 M1218FC |
| Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1 30X6 mm | 574000 30X6    |