



## Szlifierka kąтова Deadman, Typ: AGVKB24



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Klasa artykułu	03M

### Opis

#### Wykonanie:

##### Mocna szlifierka kąтова 230 mm:

- **Chroniony przed kurzem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem.**
- **Obracany uchwyt dodatkowy amortyzujący wibracje.**
- **Blokada wrzeciona.**

Wykonanie z wyłącznikiem monostabilnym, wyłączającym natychmiast po zwolnieniu przycisku. Silnik **2600 W**.

Szlifierki kątové z hamulcem **RAPIDSTOP™** i złączką zabezpieczającą. Zdejmowana ochrona przeciwpyłowa chroni przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność silnika.

#### w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy. Nakrętka szybkomocująca FIXTEC.

oznaczenie producenta: AGVKB 24-230 EKX DMS

pobór mocy: 2400 W

maksymalna prędkość obrotowa: 6500 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 230 mm

maks. głębokość cięcia: 68 mm

masa: 5,9 kg

### Opis techniczny

masa	5,9 kg
------	--------

maks. wibracje wg EN	2,7 m/s <sup>2</sup>
pobór mocy	2400 W
układ czuwakowy	tak
cechy szczególne	Przełącznik czuwakowy, FIXTEC
oznaczenie producenta	AGVKB 24-230 EKX DMS
Układ łagodnego rozruchu	tak
maksymalna prędkość obrotowa	6500 min <sup>-1</sup>
maks. głębokość cięcia	68 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. Ø tarczy	230 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe