



Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe ProCORE, Typ: GSR18110C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

- **Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.**
- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.**
- **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.**
- **Miękki uchwyt.**

KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju złączu precyzyjnym i hamulcem silnikowym. Uchwyt wiertarski metalowy Auto-Lock 13 mm. Wysoki moment obrotowy.

Możliwe doposażenie o moduł **Connectivity**.

Zaleta:

Uchwyt wiertarski z pełnego metalu.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka szybkiego działania i L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
złącze	złącze Bluetooth
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 2100 min ⁻¹
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	110 Nm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
pojemność akumulatora	4 Ah
masa	2,2 kg
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	82 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	47 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 480 min ⁻¹
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
oznaczenie producenta	GSR 18V-110C
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w L-Boxx

Aksesoria

Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073863 C18

Akumulator litowo-jonowyProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073856 C18