

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 36×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930705 800/7
GTIN	4062406273651
Klasa artykułu	9GK

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

wysokość użytkowa szuflad: 700 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

## Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	149 kg
Liczba szuflad	7
liczba drzwi	0
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
wysokość	800 mm
wysokość użytkowa	700 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
głębokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %

Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	930735 800
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930743 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930743 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930743 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	930743 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930743 75