

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×20G, wys. w mm /
liczba szuflad: 900/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930715 900/7
GTIN	4062406273781
Klasa artykułu	9GK

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 900 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 800 mm

wysokość użytkowa szuflad: 800 mm
szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość	600 mm
wysokość	900 mm
Liczba szuflad	7
liczba drzwi	0
masa	144 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
Liczba szufladopótek	0
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930745 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930745 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930745 250
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930745 125
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 900 mm	930735 900