

uvex**Para rękawic uvex phynomic airLite B ESD, rozmiar rękawic: 11**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094467 11
GTIN	4048612064047
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Seria uvex phynomic airLite. Wyjątkowo lekkie rękawice odporne na przecięcie o **ergonomicznym kroju** i wysokim komforcie noszenia. Optymalnie nadają się do prac, podczas których wymagane są dobre **czucie i precyzja**. Można je stosować zarówno w obszarach ESD jak i w obszarach zagrożonych wybuchem. Przetestowana dermatologicznie (proDERM®), nie zawiera przyspieszaczy. **Powłoka aquapolimerowa airLite** zapewnia wysoką oddychalność.

Norma:

EN 388; EN 420

EN 388; EN 16350

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stoień ochrony przed przecięciem: C

kolor: niebieski / antracyt

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych

Technologia tkania	18G
izolacja elektryczna	EGB/ESD
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	3X42C
materiał podłoża	Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon
powłoka	Aquapolimer airLite
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieski / antracyt
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe