

Garant**ZCMX 080308, Gatunek: HBZ030**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268427 HBZ030
GTIN	4062406273965
Klasa artykułu	21K

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 080308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 200 m/min
Warunki skrawania	ciągły
powłoka	CVD
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm

Gatunek	HBZ030
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
pasuje do Ø narzędzia D _c	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia