

**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810745 2
GTIN	4003773014263
Klasa artykułu	86A

**Opis****Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**KNIPEX** ze szczękami S do oparcia rury w trzech punktach.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabiłone.

długość całkowita: 540 mm

Rozstaw: 70 mm

**Opis techniczny**

Rozstaw	70 mm
Ø rury	2 cal
długość całkowita	540 mm
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	całe kute
obróbka cieplna szczęki	hartowane indukcyjnie
materiał szczypiec	Stal chrom-wanad
szczęka S	tak
kształt szwedzki	tak

