

**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 1 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810745 1
GTIN	4003773014249
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

KNIPEX ze szczękami S do oparcia rury w trzech punktach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabiłone.

długość całkowita: 320 mm

Rozstaw: 42 mm

Opis techniczny

Ø rury	1 cal
Rozstaw	42 mm
długość całkowita	320 mm
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	całe kute
obróbka cieplna szczęki	hartowane indukcyjnie
materiał szczypiec	Stal chrom-wanad
szczęka S	tak
kształt szwedzki	tak

