

Garant**ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Klasa artykułu	21K

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T304
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	PVD
Gatunek	HBZ310
Posuw toczenia	0,05 - 0,4 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,3 mm

pasuje do Ø narzędzia D_c

20 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia