

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×24G, wys. w mm /
liczba szuflad: 800/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931315 800/7
GTIN	4062406275587
Klasa artykułu	9GK

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**
wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w budowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×24

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

wysokość użytkowa szuflad: 700 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa	700 mm
masa	162 kg
wysokość	800 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Liczba szuflad	7
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
głębokość	700 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
liczba drzwi	0
szerokość	1000 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %

Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931355 300
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931355 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931355 250
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931355 200
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931355 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931355 75
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931355 150
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	931335 800