

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931315 800/5
GTIN	4062406275563
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm

wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	300 mm
Liczba szuflad	5
szerokość	1000 mm
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	700 mm
liczba drzwi	0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
masa	138 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Aksesoria

Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931355 75
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931355 300
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931355 150
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931355 200
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931355 100
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931355 125
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931355 250
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	931335 800