



## Lampa warsztatowa LED, Typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081415 5
GTIN	4260131238574
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Silne, ściemniane, trwałe i solidne lampy warsztatowe z **giętkim ramieniem i silnym magnesem w stopie**. Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V. Wysokowydajne diody LED w obudowie aluminiowej, barwa światła biała zimna, ok. 5500 K.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Zasilacz 250 V w zestawie.

#### wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr 081418/081419.

### Opis techniczny

wys. całkowita	600 mm
Źródło światła	LED
masa	800 g

temperatura barwy	5500 K
Strumień światła	450 lm
Rodzaj zamocowania	Podstawa magnetyczna
Ø podstawy magnetycznej	66 mm
napięcie znamionowe	250 V
strefa wg ATEX	brak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 65
wydajność świetlna	4,5 W
Kolor światła	zimny biały
Ø głowicy świecącej	60 mm
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa