



Latarka czołowa LED-EX z akumulatorem, Typ: EX-VIEW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081494 EX-VIEW
GTIN	5708997356067
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Latarka czołowa z ochroną przeciwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualną wytyczną ATEX.

Wytrzymała i lekka latarka czołowa. Możliwość przełączania między szerokim i skupionym stożkiem świetlnym. Głowicę latarki można zdjąć i używać jej osobno jako lampy warsztatowej.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	1,75 h
oznaczenie producenta	EX-VIEW
strefa wg ATEX	Strefa 2
strefa wg ATEX	Strefa 22
Strumień światła	200 lm
stopień ochrony IP	IP 65
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia na stopniu 2	3,5 h

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	240 g
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
strumień światła, stopień 2	100 lm
Rodzaj produktu	Latarka czołowa