

**Akumulatorowa lampa warsztatowa LED-Ex, Typ: MIDI-EX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Klasa artykułu	08C

Opis**Wykonanie:**

Przeciwwybuchowa lampa warsztatowa, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX. Ekstremalnie jasne oświetlenie i bardzo długa trwałość.

Wielofunkcyjna, akumulatorowa lampa warsztatowa LED-Ex. Światło główne z wyłącznikiem dwustopniowym i światłem punktowym górnym.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Norma:

Certyfikat dla stref ATEX 2 i ATEX 22.

Dopuszczone i certyfikowane wg dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE, IEC i IECEx.

w dostawie::

W komplecie stacja ładowania.

stopień ochrony IP: IP 65

Właściwości urządzenia: Nadaje się do obszarów EX

strefa wg ATEX: Strefa 2

strefa wg ATEX: Strefa 22

Strumień światła: 140 - 280 lm

czas świecenia: 5 h

Wartość CRI: 80

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	180 g
stopień ochrony IP	IP 65
długość całkowita	181 mm
strefa wg ATEX	Strefa 2
strefa wg ATEX	Strefa 22
Wartość CRI	80
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
pojemność akumulatora	1,6 Ah
Źródło światła	Moduł LED
Strumień światła	140 - 280 lm
wys. całkowita	29 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Szerokość całkowita	50 mm
Napięcie akumulatorów	3,8 V
temperatura barwy	6500 K
czas świecenia	5 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa