



Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 16$ mm, gwint M \times Lcałk.: M8X88



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301374 M8X88
GTIN	4062406274832
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Własność zmniejszająca drgania.
- Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Drgania: stłumione

\varnothing otworu D_1 : 8,5 mm

$\varnothing D_2$: 14 mm

Długość użyteczna L_1 : 40 mm

Opis techniczny

$\varnothing D_2$	14 mm
Długość użyteczna L_1	40 mm
\varnothing otworu D_1	8,5 mm
gwint M	M8x88
adapter	$\varnothing d = 16$ mm
\varnothing chwytu d	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

