



Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 20$ mm, gwint M \times Lcałk.: M10X190



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301376 M10X190
GTIN	4062406274887
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Własność zmniejszająca drgania.
- Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Drgania: stłumione

\varnothing otworu D_1 : 10,5 mm

$\varnothing D_2$: 18 mm

Długość użyteczna L_1 : 140 mm

Opis techniczny

$\varnothing D_2$	18 mm
gwint M	M10 \times 190
Długość użyteczna L_1	140 mm
\varnothing otworu D_1	10,5 mm
adapter	$\varnothing d = 20$ mm
\varnothing chwytu d	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

