



Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 32$ mm, gwint M \times Lcałk.: M16X360



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301379 M16X360
GTIN	4062406275747
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Własność zmniejszająca drgania.
- Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Drgania: stłumione

\varnothing otworu D_1 : 17 mm

$\varnothing D_2$: 30 mm

Długość użyteczna L_1 : 300 mm

Opis techniczny

\varnothing otworu D_1	17 mm
$\varnothing D_2$	30 mm
Długość użyteczna L_1	300 mm
gwint M	M16x360
adapter	$\varnothing d = 32$ mm
\varnothing chwytu d	32 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

