

HOLEX®**Zwornice jednoręczne przekładane, rozstaw: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860286 150
GTIN	4062406276584
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Rozwieranie **bez użycia narzędzi, możliwość przekładania** dzięki sprytnemu rozwiązaniu mechanizmu luzowania w części górnej. Dźwignia zwalnająca do szybkiego przesuwania.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jednoręczna przy wytwarzaniu nacisku (do 2000 N).

przekrój prowadnicy: 20×6 mm

zakres rozwierania: 200 - 415 mm

wysięg: 90 mm

Opis techniczny

Rozstaw	150 mm
przekrój prowadnicy	20×6 mm
zakres rozwierania	200 - 415 mm

wysięg	90 mm
Rodzaj produktu	Zwornica