

ejendals

Para rękawic Tegera® 8801 Infinity, rozmiar rękawic: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094362 8
GTIN	7340118318684
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 8801 Infinity. Wyjątkowo cienkie rękawice precyzyjne powlekane pianką nitylową i poliuretanem na bazie wody, przeznaczone do suchych i lekko wilgotnych obszarów roboczych. **Rękawica uniwersalna** z nowej serii Infinity zapewnia **wysoki komfort noszenia** i dobry chwyt. Wewnętrzna część dłoni odporna na działanie olejów i smarów. Odporne na **ciepło kontaktowe do 100°C**.

Norma:

EN 388; EN 420

EN 407

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

kolor: czarne - żółte

Opis techniczny

Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 388:2016	4121X

EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Nylon Spandex
powłoka	Nitryl, poliuretan
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarne - żółte
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne