

**HOLEX****Wiertła wysokowydajne z VHM Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7:  
7,3 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122408 7,3    |
| GTIN             | 4045197427809 |
| Klasa artykułu   | 12E           |

**Opis****Wykonanie:****Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -**

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

**dużą dokładność centrowania.** Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i

wyjątkowy kształt rowków wiórowych

**dają krótkie wióry.****Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.**wskazówka:**Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 30,1 mm

długość całkowita L: 79 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 8 mmposuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/obr,**Opis techniczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ø nom. $D_c$    | 7,3 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2      |

|   |                  |
|---|------------------|
| tolerancje chwytu                             | h6               |
| Długość rowków wiórowych $L_c$                | 41 mm            |
| posuw $f$ w stali INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm/obr,      |
| Tolerancja $\varnothing$ nominalnej           | m7               |
| $\varnothing$ chwytu $D_s$                    | 8 mm             |
| długość całkowita $L$                         | 79 mm            |
| norma   | DIN 6537 K       |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$ | 30,1 mm          |
| powłoka                                       | TiAlN            |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                     | VHM              |
| głębokość wiercenia do                        | 4×D              |
| kąt wierzchołkowy                             | 140 stopni       |
| chwyt   | DIN 6535 HE z h6 |
| chłodzenie wewnętrzne                         | tak, przy 25 bar |
| pierścień barwny                              | niebieskie       |
| Rodzaj produktu                               | Wiertła kręte    |