



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: 7113236H3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.

- **Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.**
- **2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego.**
- **Uchwyt wiertarski QuickIn z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekany, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**

w dostawie::

W zestawie 1 × uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1 × klips na pasek, 1 × magazynek bitów, walizka transportowa.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073835 i nast.

Opakowanie: Walizka transportowa

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

oznaczenie producenta: ASB 18 Q

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 3 Ah
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 konstrukcja silnika: bezszczotkowy

Opis techniczny

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
konstrukcja silnika	bezszytkowy
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	50 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	1,8 kg
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia uderowego wg EN	13 m/s ²
oznaczenie producenta	ASB 18 Q
Opakowanie	Walizka transportowa
pojemność akumulatora	3 Ah
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia uderowego wg EN	< 2,5 m/s ²
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Ładowarki akumulatorów Typ FE50	073845 FE50
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073834 FE18
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ 711301	070208 711301
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ HOLES AW	070208 HOLES AW
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Przystawki kątowe do wierceń Typ OSD2	073920 OSD2
Przystawki kątowe do wierceń Typ WB1	073920 WB1
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80