



Wiertarki czterobiegowe, Typ: 720251



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075156 720251
GTIN	4014586889849
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne **wiertarki czterobiegowe** o maks. zakresie wiercenia 32 mm. Obroty prawe/lewe, regulacja prędkości obrotowej, uchwyt narzędziowy MK3 do ciężkich prac wiertarskich.

Zalety:

Do ciężkich prac.

wskazówka:

Pasujący magnetyczny stojak wiertarski dostępny na zamówienie.

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu	20 mm
oznaczenie producenta	BOZ 32-4 M
masa	7,5 kg
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	32 mm
pobór mocy	1800 W

robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 480 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	60 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu	70 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 140 min ⁻¹
gniazdo uchwytu wiertarskiego	MK3
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarka