



## wiertarki do wierceń rdzeniowych, Typ: 727060



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	076520 727060
GTIN	4014586889740
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
- Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
- Wygodny wskaźnik siły magnesu.
- Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
- Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.

**Uniwersalna, 4-biegowa wiertarka** wysokiej mocy i o dużym skoku do wierceń rdzeniowych w metalu, wyposażona w magnes. Wyjątkowo duży zakres skoku do wszystkich prac wiertarskich jak np. wiercenie rdzeniowe, gwintowanie otworów, pogłębianie i rozwiercanie.

#### w dostawie::

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1x kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

#### Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

#### wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekane o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.

## Opis techniczny

oznaczenie producenta	KBU110-4M
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	60 - 120 min <sup>-1</sup>
zakres prędkości obrotowej na 4. biegu	230 - 430 min <sup>-1</sup>
szerokość	215 mm
długość	460 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	40 mm
maksymalna Ø rozwiercania	36 mm
wysokość	810 mm
masa	39 kg
pobór mocy	1700 W
Napięcie w sieci	230 V
maksymalna Ø gwintowania w stali	M36 mm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	90 - 170 min <sup>-1</sup>
skok roboczy	400 mm
długość stopy magnetycznej	240 mm
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	110 mm
zakres prędkości obrotowej na 3. biegu	150 - 300 min <sup>-1</sup>
kształt uchwytu narzędziowego	MK4
maksymalna Ø pogłębiania	60 mm
szerokość stopy magnetycznej	120 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

## Akcesoria

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65