

## ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 517, rozmiar rękawic: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094824 8
GTIN	7392626070745
Klasa artykułu	04R

### Opis

#### Wykonanie:

Tegera® 517. **Wodoodporne i wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę ze **skóry syntetycznej** do precyzyjnych zastosowań podczas prac w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Z zapięciem na rzep i wzmocnionymi opuszkami palców.

#### Norma:

Tegera® 517. **Wodoodporne i wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę ze **skóry syntetycznej** do precyzyjnych zastosowań podczas prac w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Z zapięciem na rzep i wzmocnionymi opuszkami palców.

#### Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

#### Użycie, tekst reklamowy:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

#### Wskazówka, tekst reklamowy:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

kolor: czarne / zielone

## Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
rozmiar rękawic	8
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed niską temperaturą
EN 388:2016	1121X
EN 511	111
materiał podłoża	Skóra syntetyczna / poliester
kolor	czarne / zielone
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą