

Garant**Grzechotki wtykowe przełączalne,, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/4cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym. **Grzechotka wtykowa przełączalna, z wypychaczem**, o bardzo zwartej konstrukcji.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:**Legenda do rysunku i równania:**

- L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- L_4 = wymiar końcówki wymiennej
- L = długość całkowita narzędzia
- T_1 = moment dokręcania do ustawienia
- T_2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
szerokość b	25 mm
wymiar S	21 mm
obciążenie ciągłe	30 Nm
wysokość h	11,5 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
liczba zębów	48
narzędzie wymienne	Kończówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	tak
Rodzaj produktu	Zapadka